

**Přípravek na přetáčení čelistí, Vnější / vnitřní Ø: 244/162mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Třída artiklu	38L

Popis**Provedení:**

V pouzdru je vestavěný **zápustkově kovaný spirálový kroužek**, kterým se otáčí pomocí rýhovaného kolečka na obvodu pouzdra. Tento spirálový kroužek pohybuje 3 **otočnými** stavitelnými čelistmi plynule, směrem dovnitř nebo ven. Nastavení je provedeno tak, že se závěsné šrouby stavěcích čelistí přípravku nasadí do otvorů nastavbových čelistí sklíčidla a sklíčidlo se upne. **Sklíčidlo je při protáčení v takovém stavu (předpětí), ve kterém je i při pozdějším obrábění upnuté součástí.**

Text upoutávky:

nastavovací čelisti
rýhovací kolečko
pouzdro se spirálovým kroužkem
Nasazovací čelisti
závěsný šroub

Použití:

K hospodárnému **vnitřnímu vytáčení a vnějšímu přetáčení měkkých nastavbových čelistí** na sklíčidlech. Vhodné též **k vybrušování resp. přebrušování kalených nastavbových čelistí na přesnou obvodovou házivost.**

Technický popis

Ø závěsného rozsahu poloha J	100 - 175 mm
Hmotnost	6 kg
Ø závěsného rozsahu poloha A	240 - 360 mm
Vnější Ø	244 mm
Vhodné pro sklíčidla do Ø	250 mm
Vnitřní Ø	162 mm
Druh produktu	Kroužek do čelistí