



Digitální plastové posuvné měřítko digiMax[®], Rozsah měření: 150 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412830 150
GTIN	4010995294229
Třída artiklu	46P

Popis

Provedení:

Nekovový High-Tech materiál s 50 % podílem vláken.

Výška číslic 7,5 mm, 5-místný digitální displej

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Obal: Stabilní box

Norma: Výrobní norma

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Hloubkoměr: Plochý

Rozlišení: 0,01 mm

Odečet: 0,0005 palec

Mezní chyba: 0,05 mm

Délka měřicí čelisti: 40 mm

Hmotnost: 0,048 kg

Technický popis

Výška číslic displeje LCD	7,5 mm
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	Plochý
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Norma	Výrobní norma

Hmotnost	0,048 kg
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Mezní chyba	0,05 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Počet obsažených baterií	1
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081560 357
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Posuvné měřítko standard

Služby

Popisování laserem Typ	018940
------------------------	--------

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Plastové pouzdro Typ MS150	412470 MS150
Plastové pouzdro Typ MS150	412468 MS150