

Mahr**Digitální posuvné měřítko s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412729 300
GTIN	4059192002183
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 8,5 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. Bez hloubkoměru.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	64 mm
Kalibrování	A1
Provozní doba	cca 3 roky
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic LCD displeje	8,5 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr je k dispozici	ne
Rozlišení	0,01 mm

Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 300 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300

Připojovací kabelexsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Vysílač Typ S4E	498966 S4E