

**Digitální posuvné měřítko ABS s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412805 150
GTIN	4045197574404
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdrem.**

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR1632.

Zvláštní příslušenství:

Rozhraní klávesnice č. 498969 vel. USB.

Technický popis

Hloubkoměr je k dispozici	ano
Délka měřicí čelisti	40 mm
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Kalibrování	A1
Automatické vypnutí	ano

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR1632
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Rozhraní klávesnice USB Typ USB	498969 USB
Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR1632	081560 CR1632
Šroub pro držák hloubkoměru	412236