

**BMI****Laserová vodováha, Délka: 240mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468460 240
GTIN	4007368096207
Třída artiklu	460

**Popis****Provedení:**

Robustní ergonomické hliníkové pouzdro se 3bodovým laserem s úhlem 90°. Přesnost libel a laseru k měřicí ploše činí 0,2 mm/m. Ve dně jsou zabudované 4 silné magnety. Dosedací plocha s referenční hranou laseru (hrana = střed laseru).

**Použití:**

Pro rychlé vyrovnání, značení a nivelaci.

**Rozsah dodávky:**

Včetně vyrovnávací desky pro nerovný podklad. 3 baterie č. 081561 vel. LR3.

**Technický popis**

Šířka	25 mm
Délka	240 mm
Třída laseru	2
Závit pro stativ	1/4 UNC palec
Dosah	30 m
Výška	44 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Počet obsažených baterií	3

Mezní chyba	0,2 mm/m
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Vodováha

---

## Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081561 LR3
--	------------