

**Úhlooměry Winkeltronic, rozlišení 0,1 stupně, Délka: 600mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467540 600
GTIN	4016054325996
Třída artiklu	46R

Popis**Provedení:**

Úhloměř s přesnou indikací úhlu rozevření pohyblivého měřicího ramena. S integrovanou horizontální a vertikální libelou. Přídržné tlačítko pro držení naměřených hodnot. Vynulování displeje je možné v libovolné poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 baterií č. 081561 vel. LR6, pouzdro.

Technický popis

Kroková hodnota číslic	0,1 stupeň
Délka	600 mm
Rozsah měření	0 - 200 stupeň
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	4
Mezní chyba	0,2 stupeň
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	H2

Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------