

Mahr**Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412744 150
GTIN	4059192002220
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Provozní doba	cca 3 roky
Vedení	Zvýšené vodící dráhy
Automatické vypnutí	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3

Délka měřicí čelisti	40 mm
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rozhraní RS232C.
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2

Připojovací kablesimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Kryt přihrádky na baterie	412235
Připojovací kablesimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2