Mahr

Digitální posuvné měřítko drážek hřídelí s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	412752 150
GTIN	4059192002305
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:
Dobře čitelný kontrastní LCD displej. Indukční vodotěsný měřicí systém. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Funkce:
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Rozsah dodávky:
Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
Zvláštní příslušenství:
Datový kabel č. 498940.

Technický popis

Kalibrování	A1
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	Ø 1,6
Rozlišení	0,01 mm

Odečet	0,0005 palec
Mezní chyba	0,03 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ USB2	498940 USB2
Připojovací kabelsimplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Kryt přihrádky na baterie	412235