

**BMI****Univerzální laser „autoMAGIC“, Typ: 5SP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Třída artiklu	460

**Popis****Provedení:**

Křížový laser a laser s 5 paprsky v jednom přístroji, **samonivelační díky magneticky tlumenému kyvnému systému**. Impulzové horizontální a vertikální laserové přímky, možnost odděleného a společného zapnutí. Laserová olovnice směrem nahoru a dolů; 3 horizontální laserové paprsky dopředu, doleva a doprava; všechny laserové paprsky svírají vzájemně úhel 90°. S aretací pro znázornění „šikmých přímek“ a jako ochrana při přepravě.

**Rozsah dodávky:**

Magnetický držák na stěnu s připojením ke stativu, laserový terč, brašna a 3 baterie č. 081561 vel. LR6.

**Technický popis**

Výška	112 mm
Třída laseru	2M
Hmotnost	0,5 kg
Šířka	116 mm
Nivelační rozsah	±3 stupeň

Hloubka	69 mm
Dosah	30 m
Závit pro stativ	1/4 UNC, 5/8 UNC palec
Označení výrobce	654KLP5SP
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Univerzální laser

## Příslušenství

Fotografický stativ Typ	468558
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6