

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415184 200
GTIN	4045197479815
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice **protireflexně chromované** s ostrou černou stupnicí. Měřicí plochy lapované. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
Kalibrování	A1
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Odečet	0,05 mm
Délka měřící čelisti	60 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,05 mm
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Druh produktu

Dílenské posuvné měřítko

SlužbyKalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 200 mm

021000 200

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 200 mm

021010 200