

HOLEX**Dílnské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415100 300
GTIN	4045197203151
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Zešikmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Délka měřicí čelisti	90 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Kalibrování	A1
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm
Stupnice nonia mm / palce	ano

Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300
----------------------------	--------------