

STABILA **Elektronická vodováha z lehkého kovu, Délka: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467554 800
GTIN	4005069198282
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Velmi robustní hliníkový obdélníkový profil s koncovými krytkami pro tlumení nárazů. Dva digitální displeje s optimálním odečítáním v každé poloze – osvětlení stisknutím tlačítka. S ochranou proti prachu a vodě.

Režimy zobrazení: °, %, mm/m, in/ft – desetiny a zlomek. Blokování klávesnice. Akustické navádění se dvěma různými zvukovými signály. Libovolně volitelná referenční hodnota. Varování při naklopení vodováhy do druhé osy. **Vlastní kalibrace v krocích po 90°**. Výdrž baterie až 400 hodin provozu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081551 LR6.

Včetně přepravní tašky.

Technický popis

Délka	800 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,05 / 0,1 stupeň
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081557 LR6
Počet obsažených baterií	2
Přesnost elektronického modulu	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stupeň
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Mezní chyba v normální poloze a při měření naklonění	0,5 mm/m
Režim zobrazení	°, %, mm/m., in/ft – decimálně a s lomítkem.
Životnost baterií cca	150 h
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------