

STIEFELMAYER

Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 300/1 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468800 300/1
GTIN	4045197207128
Třída artiklu	46R

Popis**Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:**DIN 877****Přesnost:**

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

Technický popis

Odečet	0,02 mm/m
Délka spodní plochy	300 mm
Šířka spodní plochy	50 mm
Třída přesnosti	1
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box

Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha
Služby	
KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02