

STIEFELMAYER

Vodováha na klikové hřídele, Dno délka×šířka: 60X40mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Třída artiklu	46R

Popis**Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; kladívkový lak. Podélný a příčný hranol v broušené spodní ploše. Podélná a příčná libela ze skla.

Použití:

Zejména pro seřizování klikových hřídelů a klikových čepů motorů.

Technický popis

Šířka spodní plochy	40 mm
Odečítání libely příčné	0,8 mm/m
Délka spodní plochy	60 mm
Odečítání libely podélné	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřidelová vodováha / elektronický sklonoměr
Přesnost 0,02 mm/m

026620 0,02