



Dílenské posuvné měřítko v lehké konstrukci, Rozsah měření: 900mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412770 900
GTIN	4067263118985
Třída artiklu	42A

Popis

Provedení:

Dílenské posuvné měřítko **s lehkou konstrukcí. Odečet bez paralaxní chyby** s nejvyšším kontrastem díky bílé stupnici na černé ploše. Optimální vodící a kluzné vlastnosti díky vnitřnímu dvojitému prizmatickému vedení. Vyměnitelné měřicí čelisti z nerezové kalené oceli, nejjemněji broušené.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí čelisti velikost 125 mm, 150 mm.

Technický popis

Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Hmotnost	0,8 kg
Délka měřicí čelisti	90 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Rozsah měření	0 - 900 mm
Nonius	1/20
Mezní chyba	0,11 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové

Všechny díly	kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000