

HOLEX**Dílnské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415100 500
GTIN	4045197203168
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Zešíkmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	150 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 500 mm
Provedení měřicího povrchu	kalená
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,1 mm

Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500