

HOLEX**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415184 300
GTIN	4045197479822
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice **protireflexně chromované** s ostrou černou stupnicí. Měřicí plochy lapované. Zúžené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření.

Technický popis

Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	10 mm
Odečet	0,05 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Délka měřící čelisti	90 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené

Druh produktu

Dílenské posuvné měřítko

SlužbyKalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry.
Maximální rozsah měření 300 mm

021000 300

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry
Maximální rozsah měření 300 mm

021010 300