

Mahr**Digitální posuvné měřítko IP67 i-wi, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412738 150
GTIN	4059192002480
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Velký LCD displej s velikostí číslic 11 mm. Integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi. Odolné proti prachu a vlhkosti. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Provozní doba cca 3 roky.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

i-wi rádiový přijímač č. 498912.

Technický popis

Provozní doba	cca 3 roky
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm

Norma	ISO 13385
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 150 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032