

HOLEX**Dílenské posuvné měřítko s dělením v mm a palcích, Rozsah měření: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415100 750
GTIN	4045197203175
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Zešíkmené měřicí hroty pro měření v oblasti dna závitu a v úzkém zápichu. Zúžené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. Kontrastní stupnice. Se stavěcím šroubem. Do vel. 300 celé kalené, od vel. 500 kalené měřicí plochy.

Technický popis

Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	150 mm
Rozsah měření	0 - 750 mm
Kalibrování	A1
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Provedení měřicího povrchu	kalená
Stupnice	1/128 palec
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,12 mm

Stupnice nonia mm / palce	ano
Měřicí technika	analogový
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítká / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000