

Mahr**Dílenské posuvné měřítko, lehká konstrukce, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412750 500
GTIN	2050001060297
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dílenské posuvné měřítko s lehkou konstrukcí; s měřicími hroty a prizmatickým vedením.

Odečítání bez paralaxní chyby. Lišta a posuvník z hliníku. 50% nižší hmotnost. Odolné proti oděru a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100 HV (podobný keramice). Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Nonius s kontrastní stupnicí a se stupnicí pro vnitřní měření. Lehký a přesný chod posuvníku.

Technický popis

Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Délka měřicí čelisti	150 mm
Hmotnost	1,4 kg
Kalibrování	A1
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Odečet	0,02 mm
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Rozsah měření	0 - 500 mm
Povrch	s tvrdým eloxem
Provedení měřicího povrchu	kalená
Stupnice	1/50 mm

Mezní chyba	0,05 mm
Obal	Stabilní box
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500
KalibrováníPosuvná měřítko / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500