

Garant**Vodováha na hřídele s nastavitelnou libelou, Dno délka / přesnost: 300/1mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	468790 300/1
GTIN	4045197519221
Třída artiklu	41H

Popis

Provedení:

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturový lak. Prizmatické dno s úkosově broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojeťmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Nastavitelnost dlouhé libely: Dlouhou libelu lze pomocí stavěcího šroubu bez námahy a vůle nastavit do nulové polohy.

Text upoutávky:

Nastavovací šroub

pro podélnou libelu.

Podélná libela

je uložena bez napětí.

Použití:

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m.**

4 = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m.**

Technický popis

Odečet	0,02 mm/m
Šířka spodní plochy	40 mm
Délka spodní plochy	300 mm
Třída přesnosti	1
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníHřídelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------