


**Mitutoyo**
**Bezpečnostní úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 1/55 mm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	432052 1/55
GTIN	4946368668758
Třída artiklu	44A

## Popis

### Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry s ochranou proti nárazu, bezpečnostní úchylkoměry s ochranou proti nárazu, s volným zdvihem. Extrémně lehká, robustní konstrukce s ochranou proti prachu. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Obal: Stabilní box

Norma: Výrobní norma

Kalibrování: C1

Dílek stupnice: 0,01 mm

Rozpětí odchylek  $f_e$ : 10  $\mu$ m

Měřicí síla: 0,4 - 1,4 N

Volný zdvih: 3,5 mm

## Technický popis

Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	1 mm
Rozpětí odchylek $f_e$	10 $\mu$ m

Volný zdvih	3,5 mm
Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,4 - 1,4 N
Ø pouzdra	55 mm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Uchylkomer

### Služby

Kalibrování Úchylkomer analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm	013210 3
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkomer analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5

### Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25

Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10

Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11