

**HOLEX****Posuvné měřítko, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415186 800
GTIN	4045197479846
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

**Technický popis**

Odečet	0,05 mm
Hmotnost	3,5 kg
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Provedení měřicího povrchu	kalená
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Rozsah měření	0 - 800 mm
Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	150 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,12 mm

Jemné nastavení	ano
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

### Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000