

**Digitální sklonoměr, Typ: 3600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467560 3600
GTIN	2050001668448
Třída artiklu	46R

Popis**Provedení:**

- **Hliníkový rám s přesnými dosedacími plochami, nahoře s prizmatem.**
- **Směrové šipky na displeji usnadňují vyrovnání na 0°, resp. 90°.**
- **Funkce uložení hodnoty pro uchování naměřených výsledků.**
- **Nastavení nuly v libovolné poloze.**

Rozsah dodávky:

Včetně boxu pro ukládání a 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Technický popis

Kroková hodnota číslic	0,01 (0°; − 9,99°) / 0,1 (10°; − 90°) stupeň
Rozsah měření	360 (4×90°) stupeň
Délka	153 mm
Tolerance rovinnosti	0,0762 mm
Výška	49 mm
Šířka	31 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Počet obsažených baterií	1

Přesnost elektronického modulu	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) stupeň
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H2
Druh produktu	Sklonoměr

Služby

KalibrováníHřidelová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------