

Garant**Rámová vodováha s nastavitelnou libelou, Dno délka / přesnost: 200/1mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Třída artiklu	41H

Popis

Provedení:

Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturový lak. 3 strany prizmaticky broušeny, 1 strana plochá. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku. Při přesnosti 1 s izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

Nastavitelnost dlouhé libely: Dlouhou libelu lze pomocí stavěcího šroubu bez námahy a vůle nastavit do nulové polohy.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřidel atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:

DIN 877

Přesnost:

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m.**

Upozornění:

Magnetické provedení k dodání na poptávku.

Technický popis

Třída přesnosti	1
Odečet	0,02 mm/m
Šířka spodní plochy	40 mm
Délka spodní plochy	200 mm
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H1
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníRámová vodováha Přesnost 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------