

**HOLEX****Posuvné měřítko, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415186 1000
GTIN	4045197479853
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. S jemným nastavováním.

**Technický popis**

Délka měřicí čelisti	200 mm
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Kalibrování	A1
Provedení měřicího povrchu	kalená
Rozsah měření	0 - 1000 mm
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm
Obal	Stabilní box
Norma	ISO 13385
Odchylka měření E MPE	±0,15 mm

Jemné nastavení	ano
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

### Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000