


Mahr**Přesný úchylkoměr IP54, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:
10/58mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Přesná číselníková měřidla **s ochranou proti nárazu, stříkající vodě, oleji a nečistotám**. Měřicí čep na hřídeli s gumovým měchem, na horním konci utěsněný ochranným pouzdrům. Utěsněná zadní stěna, pevně přišroubované hodinkové sklíčko a vnější kroužek. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,7 - 1,6 N
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm

Ø pouzdra	58 mm
Rozsah měření	10 mm
Kalibrování	C1
Norma	DIN 878
Ochranná třída IP	IP 54
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 32	434900 32
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 19/11	434900 19/11

Ocelový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 19/8	434900 19/8