

HOLEX**Posuvné měřítko s prodlouženými měřicími čelistmi, Rozsah měření: 500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415188 500
GTIN	4045197479860
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. **S velmi dlouhými měřicími čelistmi, bez jemného nastavování.**

Technický popis

Délka měřicí čelisti	300 mm
Kalibrování	A1
Provedení měřicí čelisti	velmi dlouhé měřicí čelisti
Rozsah měření	0 - 500 mm
Hmotnost	1,9 kg
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Provedení měřicího povrchu	kalená
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Odečet	0,05 mm

Stupnice	1/20 mm
Mezní chyba	0,15 mm
Obal	Stabilní box
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Díleenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 500 mm	021000 500
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 500 mm	021010 500