



## Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej CBF, Obsah: 20l



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	084241 20
GTIN	2050001676245
Třída artiklu	08J

### Popis

#### Provedení:

Chladicí a mazací prostředek, **odolný vůči kyselině chlorové, formaldehydové a borové pro vysoké nároky**. Příspěvky EP do mazacího oleje zabraňují odtržení mazacího filmu; i při nejvyšším zatížení zůstává v molekulární tloušťce na řezném nástroji.

Vysoce výkonný koncentrát chladicího prostředku, pro **vnitřní přívod chlazení (VCH)** a vhodný pro vysoký tlak.

#### Výhoda:

Zlepšuje **životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu**. **Neobsahuje chlór** nevznikají škodlivé výpary, **šetrná k životnímu prostředí**.

Koncentrát s **ochrannými účinky proti korozi**, šetrný k nátěrům a **fyziologicky nezávadný**, velmi **stabilní vůči napadení bakteriemi**, šetrný k pokožce.

#### Použití:

Univerzální pro **všechny obráběcí práce** (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, **řezání** a broušení). Bezpodmínečně potřebný při obrábění těžce obrobitelných materiálů. Normální **poměr smíchání 1:20**, pro vysoce pevné materiály a ušlechtilou ocel je poměr míchání 1:10 až 1:15.

#### Upozornění:

Oleje na kluzné vedení nebo na lože Jokisch dodáváme na poptávku.

**Technický popis**

Provedení	Kanistr
Barva	světle hnědý
Kinematická viskozita	41 mm <sup>2</sup> /s
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Obsah	20 l
Druh produktu	Chladicí médium
Hodnota refraktometru	2