



## Úchylkoměr se soustřednými ručičkami, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	431950 10/58
GTIN	4031452100228
Třída artiklu	46C

### Popis

#### Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Obě ručičky jsou pro velmi přehledné odečítání uspořádány soustředně.

Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance.

#### Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický popis

Kalibrování	C1
Měřicí síla	0,7 - 1,4 N
Ø pouzdra	58 mm
Rozsah měření	10 mm

Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

### Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

### Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434835 58
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40

Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5