



Dvojitá bruska DS s odsáváním, 400 V, Typ: DS15/300A



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 077514 DS15/300A |
| GTIN | 2050001674135 |
| Třída artiklu | 03S |

Popis

Provedení:

Dvojité brusky s odsáváním zabudovaným ve stojanu.

Brusný prach je účinným způsobem odlučován vodním filtrem a vloženými plastovými předčišťovacími a dočišťovacími filtry. **Dodávka bez brusných kotoučů.**

Upozornění:

Vhodné brusné kotouče najdete od č. 596100.

Příkon: 1100 W

Maximální počet otáček: 1450 min⁻¹

Ø brusného kotouče D: 300 mm

Šířka brusného kotouče T: 40 mm

Ø otvoru brusného kotouče H: 76 mm

Dopravní výkon odsávání: 10 m³/min

Technický popis

| | |
|------------------------|------------------------|
| Maximální počet otáček | 1450 min ⁻¹ |
| Označení výrobce | DS15/300A |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Příkon | 1100 W |
| Hmotnost | 160 kg |
| Dopravní výkon odsávání | 10 m ³ /min |
| Šířka brusného kotouče T | 40 mm |
| Ø otvoru brusného kotouče H | 76 mm |
| Ø brusného kotouče D | 300 mm |
| Zdroj energie | Síťový provoz |
| Druh produktu | Dvojitá bruska |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ EK60 | 596610 EK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ SC80 | 596610 SC80 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK60 | 596610 NK60 |
| Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm) Typ NK24 | 596610 NK24 |