

STIEFELMAYER

Rámová vodováha, Dno délka / přesnost: 150/1mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469200 150/1
GTIN	4045197207180
Třída artiklu	46R

Popis**Provedení:**

Izolační rukojeti na pouzdru brání působení tělesného tepla.
Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché.
1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla.
Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku.

Použití:

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřidelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

Norma:**DIN 877****Přesnost:**

1 = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m.**

2 = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m.**

Technický popis

Délka spodní plochy	150 mm
Třída přesnosti	1
Šířka spodní plochy	37 mm

Odečet	0,02 mm/m
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H1
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibrováníRámová vodováha Přesnost 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------