

STIEFELMAYER

**Vodováha na hřídele, Dno délka / přesnost: 200/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	468800 200/2
GTIN	4045197207081
Třída artiklu	46R

**Popis****Provedení:**

Silné pouzdro z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. Prizmatické a ploché dno s úkosově jemně broušenými příložnými plochami (důležité při orýsování, seřizování atd.). Veškeré měřicí plochy jsou obrobené přesně rovnoběžně k ose libely. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla. S izolačními rukojetmi na pouzdře a ochranným sklem nad libelami.

**Použití:**

Pro seřizování ploch, hřídelů, strojů atd.

**Norma:****DIN 877****Přesnost:**

**1** = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

**2** = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

**4** = s normálně citlivou podélnou libelou **0,4 mm/m**.

**Technický popis**

Odečet	0,1 mm/m
Šířka spodní plochy	40 mm
Délka spodní plochy	200 mm
Třída přesnosti	2
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box

Kalibrování	H2
Druh produktu	Vodováha
<b>Služby</b>	
KalibrováníHřídellová vodováha / elektronický sklonoměr Přesnost 0,10 mm/m	026620 0,10