

**Bezpečnostní úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 0,08/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Třída artiklu	46C

Popis**Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry s ochranou proti nárazu, bezpečnostní úchylkoměry s ochranou proti nárazu, s volným zdvihem. Extrémně lehká, robustní konstrukce s ochranou proti prachu. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Nejvyšší přesnost pákového přenosu díky kombinovanému ozubenému převodu.

Technický popis

Volný zdvih	4,5 mm
Ø pouzdra	58 mm
Rozsah měření	0,08 mm
Měřicí síla	1,3 - 1,8 N
Kalibrování	C2
Dílek stupnice	0,001 mm
Norma	Výrobní norma

Odchylka měření MPE (rozsah měření)	2 μm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,001 Maximální rozsah měření 5 mm	023020 5
---	----------