

Garant**Úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Třída artiklu	41C

Popis

Provedení:

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

S ochranou proti nárazu na ozubení. S kovovým vnějším kroužkem a kovovou zadní stěnou. Nárazy se nepřenášejí bezprostředně na měřicí převody. Velmi robustní a odolné.

Provedení reklamní text:

Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečet 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečet 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,7 - 1,5 N
Dílek stupnice	0,01 mm
Kalibrování	C1
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Rozsah měření	10 mm
Ø pouzdra	58 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1

Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10

Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Vnější kroužek pro úchylkoměr Typ 58	432020 58
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40