

HOLEX**Posuvné měřítko s prodlouženými měřicími čelistmi, Rozsah měření: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415188 1000
GTIN	4045197479877
Třída artiklu	41Z

Popis**Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření. **S velmi dlouhými měřicími čelistmi,** bez jemného nastavování.

Technický popis

Odečet	0,05 mm
Provedení měřicí čelisti	velmi dlouhé měřicí čelisti
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Délka měřicí čelisti	300 mm
Kalibrování	A1
Provedení měřicího povrchu	kalená
Provedení odečítací stupnice	matně chromované
Hmotnost	3,9 kg
Rozsah měření	0 - 1000 mm

Stupnice	1/20 mm
Mezní chyba	0,2 mm
Obal	Stabilní box
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Díleenské posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000