



Hliníkový klikový stativ



Údaje o objednávce

Artikové číslo	468557
GTIN	4033931946402
Třída artiklu	47C

Popis

Provedení:

Robustní stavební stativ s klikovým sloupkem z lehkého kovu, teleskopické nohy s rychloposuvem; s odnímatelným nivelačním podstavcem.

Délka výsuvu: 82 - 235 cm

Připojovací závit: 5/8 palec

Hmotnost: 3,4 kg

Technický popis

Délka výsuvu	82 - 235 cm
Hmotnost	3,4 kg
Připojovací závit	5/8 palec
Druh produktu	Stavební a fotografické stativy

