



Přesný malý úchylkoměr Compac chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 5/40 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432540 5/40
GTIN	2050001949943
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Chráněný proti nárazu.

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Obal: Stabilní box

Norma: Výrobní norma

Kalibrování: C1

Dílek stupnice: 0,01 mm

Odečítání na jednu otáčku ručičky: 0,5 mm

Rozpětí odchylek f_e : 12 μm

Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$: 14 μm

Měřicí síla: 0,6 - 1,4 N

Technický popis

Kalibrování	C1
Ø pouzdra	40 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	14 μm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,5 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	5 mm
Rozpětí odchylek f_e	12 μm
Měřicí síla	0,6 - 1,4 N
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Uchylkomer

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	013210 10
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	013250 12,5

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15

Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2