

**Úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 431980 10/58 |
| GTIN | 4045197204165 |
| Třída artiklu | 42C |

Popis**Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Dílek stupnice | 0,01 mm |
| Rozsah měření | 10 mm |
| Měřicí síla | 0,4 - 1,4 N |
| Kalibrování | C1 |
| Odečítání na jednu otáčku ručičky | 1 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Ø pouzdra | 58 mm |
| Norma | DIN 878 |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 15 µm |
| Měřicí technika | analogová |
| Obal | stabilní box |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm | 023000 10 |
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |

Příslušenství

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Ocelový dotyk Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Ocelový dotyk Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Ocelový dotyk Typ 10 | 434900 10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Ocelový dotyk Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Ocelový dotyk Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Ocelový dotyk Typ 20 | 434900 20 |
| Ocelový dotyk Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Ocelový dotyk Typ 24 | 434900 24 |
| Ocelový dotyk Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Ocelový dotyk Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Ocelový dotyk Typ 19/11 | 434900 19/11 |
| Ocelový dotyk Typ 14/40 | 434900 14/40 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Ocelový dotyk Typ 19/7 | 434900 19/7 |
| Ocelový dotyk Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Ocelový dotyk Typ 15 | 434900 15 |
| Ocelový dotyk Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Ocelový dotyk Typ 40/10 | 434900 40/10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Ocelový dotyk Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 17 | 434910 17 |
| Ocelový dotyk Typ 39 | 434900 39 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Ocelový dotyk Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Ocelový dotyk Typ 40/7,8 | 434900 40/7,8 |
| Ocelový dotyk Typ 17 | 434900 17 |
| Ocelový dotyk Typ 19/9 | 434900 19/9 |
| Ocelový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16 | 434910 16 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Ocelový dotyk Typ 28 | 434900 28 |
| Ocelový dotyk Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Ocelový dotyk Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Ocelový dotyk Typ 32 | 434900 32 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14 | 434910 14 |
| Ocelový dotyk Typ 14 | 434900 14 |
| Ocelový dotyk Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 11 | 434910 11 |
| Ocelový dotyk Typ 19/8 | 434900 19/8 |
| Ocelový dotyk Typ 11/35 | 434900 11/35 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 18/4 | 434900 18/4 |
| Ocelový dotyk Typ 19/10 | 434900 19/10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Ocelový dotyk Typ 11 | 434900 11 |
| Ocelový dotyk Typ 13 | 434900 13 |
| Ocelový dotyk Typ 2 | 434900 2 |
| Ocelový dotyk Typ 12 | 434900 12 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10 | 434910 10 |
| Skříčko úchylkoměru Typ 58 | 432260 58 |