


**Bezpečnostní úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 0,8/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Třída artiklu	46C

**Popis****Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry s ochranou proti nárazu, bezpečnostní úchylkoměry s ochranou proti nárazu, s volným zdvihem. Extrémně lehká, robustní konstrukce s ochranou proti prachu. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

Nejvyšší přesnost pákového přenosu díky kombinovanému ozubenému převodu.

**Technický popis**

Měřicí síla	0,8 - 1,2 N
Kalibrování	C1
Ø pouzdra	58 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	0,8 mm
Volný zdvih	7 mm
Norma	DIN 878

Odchylka měření MPE (rozsah měření)	7 $\mu\text{m}$
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

### Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm	023000 3
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

### Příslušenství

Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
----------------------------	-----------