



Přesný malý úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 3/40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	432550 3/40
GTIN	4031452101553
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Chráněný proti nárazu.

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	1 - 1,4 N
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,5 mm
Rozsah měření	3 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Kalibrování	C1

Ø pouzdra	40 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	10 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm	023000 3
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Vnější kroužek pro úchylkoměr Typ 40	432020 40
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 40 mm	434835 40
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Skříčko úchylkoměru Typ 40	432010 40
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11