

**Úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58Bmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431980 10/58B
GTIN	4045197204172
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné měřiče s kovovým pláštěm, Ø upínací stopka Ø 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,4 - 1,4 N
Rozsah měření	10 mm
Kalibrování	C1
Oko na zadní straně úchylkoměru	ano
Ø pouzdra	58 mm

Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Ocelový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Ocelový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 32	434900 32

Ocelový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2

Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 19/11	434900 19/11
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432260 58