

**Přesný malý úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 3/28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432500 3/28
GTIN	4031452101690
Třída artiklu	46C

Popis**Provedení:**

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Měřicí síla	0,8 - 1,2 N
Kalibrování	C1
Odečítání na jednu otáčku ručičky	0,5 mm
Ø pouzdra	28 mm
Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	3 mm

Norma	Výrobní norma
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	17 µm
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm	023000 3
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10

Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11

Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10