

**hanhart**  
1882**Stopky s dvojitým ciferníkem v pouzdře****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469610
GTIN	2050001049117
Třída artiklu	46R

**Popis****Provedení:**

Diamantem soustružený kovový plášť (Ø 55 mm) s kroužkem se třmenem a rozšířenou ochranou proti prachu a vodě. Precizní strojek, chráněný proti nárazu (kotva, 7 kamenů). Sekundová ručička pro měření mezičasů.

**Použití:**

Univerzálně použitelné pro měření v sekundách i v desítkové soustavě s libovolným počtem **mezičasů**. Proto vhodné zejména pro měření času pracovních postupů a provozní doby strojů.

· **Start / Stop lze stisknout libovolně často v průběhu měření času.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně koženého pouzdra.

**Technický popis**

Dělení stupnice	1/5 s / 1/100 min
Zobrazovaná doba	30 min
Měřicí technika	analogové
Kalibrování	N1

Druh produktu

Stopky

**Služby**

Kalibrování Stopky Typ U

029100 U