

**HOLEX****Úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432000 10/58
GTIN	4045197204189
Třída artiklu	42C

**Popis****Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

**Chráněný proti nárazu pouzdem ozubnice. Celokovové provedení s plastovým sklíčkem.**

**Provedení reklamní text:**

Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečet 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečet 1 mm.

**Zvláštní příslušenství:**

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Technický popis**

Měřicí síla	0,7 - 1,5 N
-------------	-------------

Kalibrování	C1
Dílek stupnice	0,01 mm
Ø pouzdra	58 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Rozsah měření	10 mm
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

## Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30

Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10

Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Výkyvný dotyk	434912
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432260 58