

**Přesný úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:
30/58mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	433060 30/58
GTIN	4045197204226
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006 (kromě vel. 100/80). Stabilní, matně chromovaný mosazný plášť. Upínací stopka Ø 8 mm h6 kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Centrální ručička pro odečítání 1/100 mm, malá ručička pro odečítání po 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Dílek stupnice	0,01 mm
Rozsah měření	30 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Měřicí síla	0,8 - 1,6 N
Kalibrování	C1

Ø pouzdra	58 mm
Norma	Výrobní norma
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	20 µm
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16

Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432260 58