

STIEFELMAYER

**Rámová vodováha, Dno délka / přesnost: 200/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Třída artiklu	46R

**Popis****Provedení:**

Izolační rukojeti na pouzdru brání působení tělesného tepla.  
Silný rám z vysoce kvalitní speciální litiny; strukturovaný lak. 3 strany prizmatické a ploché.  
1 strana plochá, vše s přesným broušením. Vždy s jednou podélnou a příčnou libelou ze skla.  
Citlivost (hodnota stupnice) podélné libely je uvedena na štítku.

**Použití:**

Pro seřizování vodorovných a svislých ploch, hřídelí atd. a pro přesné seřizování úhlu 90°.

**Norma:****DIN 877****Přesnost:**

**1** = s maximálně citlivou podélnou libelou **0,02 mm/m**.

**2** = s velmi citlivou podélnou libelou **0,1 mm/m**.

**Technický popis**

Šířka spodní plochy	41 mm
Třída přesnosti	2
Odečet	0,1 mm/m

Délka spodní plochy	200 mm
Norma	DIN 877
Obal	Stabilní box
Kalibrování	H1
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibrováníRámová vodováha Přesnost 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------