


**Úchylkoměr chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra: 10/58Bmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	432000 10/58B
GTIN	4045197204196
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006. Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečítání po 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečítání po 1 mm.

Chráněný proti nárazu pouzdem ozubnice. Celokovové provedení s plastovým sklíčkem.

Provedení reklamní text:

Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečet 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečet 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Ø pouzdra	58 mm
-----------	-------

Kalibrování	C1
Dílek stupnice	0,01 mm
Měřicí síla	0,7 - 1,5 N
Rozsah měření	10 mm
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru	ano
Norma	DIN 878
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogová
Obal	stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

Příslušenství

Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Zalomený držák úchylkoměru 60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80

Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Sklíčko úchylkoměru Typ 58	432260 58
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Výkyvný dotyk	434912
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1