

**Garant****Přesný úchylkoměr IP67, chráněný proti nárazu, Rozsah měření / Ø pouzdra:  
10/58mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	432210 10/58
GTIN	4045197154071
Třída artiklu	41C

## Popis

### Provedení:

Přesná číselníková měřidla **s ochranou proti nárazu, stříkající vodě, oleji a nečistotám**. Měřicí čep na hřídeli s gumovým měchem, na horním konci utěsněný ochranným pouzrdem. Utěsněná zadní stěna, pevně přišroubované hodinkové sklíčko a vnější kroužek. Upínací stopka Ø 8 mm h6.

### Provedení reklamní text:

Přesné úchylkoměry, **chráněné proti nárazu**. Ø upínací stopky 8 mm h6, kalená a broušená. Ciferník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Vnější kroužek se dvěma nastavitelnými značkami tolerance. Centrální ručička pro odečet 1/100 mm, malá ručička vedlejší stupnice pro odečet 1 mm.

### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický popis

Dílek stupnice	0,01 mm
Ø pouzdra	58 mm
Měřicí síla	0,9 - 1,6 N
Odečítání na jednu otáčku ručičky	1 mm
Rozsah měření	10 mm
Kalibrování	C1
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Norma	DIN 878
Ochranná třída IP	IP 67
Odchylka měření MPE (rozsah měření)	15 µm
Otočný číselník	ano
Nastavitelné značky tolerancí	ano
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

## Služby

Kalibrace DAkkSÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5
KalibrováníÚchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 10 mm	023000 10

## Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6

Ocelový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Ocelový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Ocelový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Ocelový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Ocelový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Ocelový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Ocelový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Ocelový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Ocelový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Ocelový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Skříčko úchylkoměru Typ 58	432010 58
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2

Ocelový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Ocelový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Ocelový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Ocelový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14