

**Přesný malý úchylkoměr, Rozsah měření / Ø pouzdra: 3/40mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 432500 3/40 |
| GTIN | 4031452100068 |
| Třída artiklu | 46C |

Popis**Provedení:**

Přesné malé úchylkoměry s robustním kovovým pláštěm, Ø upínací stopky 8 mm h6, kaleno a broušeno. Číselník otočný pomocí vnějšího kroužku s nastavením ručičky do nulové pozice. Rozměry dle DIN EN ISO 463, vydání červen 2006.

Zvláštní příslušenství:

Speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Rozsah měření | 3 mm |
| Odečítání na jednu otáčku ručičky | 0,5 mm |
| Měřicí síla | 0,8 - 1,2 N |
| Kalibrování | C1 |
| Ø pouzdra | 40 mm |
| Dílek stupnice | 0,01 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Norma | DIN 878 |
| Odchylka měření MPE (rozsah měření) | 10 µm |
| Měřicí technika | analogové |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Úchylkoměr |

Služby

| | |
|--|-------------|
| Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 3 mm | 023000 3 |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm | 434920 10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/6 | 434910 18/6 |
| Ocelový dotyk Typ 16 | 434900 16 |
| Ocelový dotyk Typ 18/6 | 434900 18/6 |
| Ocelový dotyk Typ 29/20 | 434900 29/20 |
| Ocelový dotyk Typ 15 | 434900 15 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/2 | 434910 18/2 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm | 434920 40 |
| Rubínový dotyk Typ 2 | 434915 2 |
| Ocelový dotyk Typ 14/30 | 434900 14/30 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 25 mm | 434917 25 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 60° Upínací délka 50 mm | 434918 50 |
| Ocelový dotyk Typ 14/40 | 434900 14/40 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm | 434920 60 |
| Ocelový dotyk Typ 18/2 | 434900 18/2 |
| Ocelový dotyk Typ 17 | 434900 17 |

| | |
|---|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 13 | 434900 13 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 17 | 434910 17 |
| Ocelový dotyk Typ 28 | 434900 28 |
| Ocelový dotyk Typ 14/20 | 434900 14/20 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 11 | 434910 11 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm | 434920 15 |
| Ocelový dotyk Typ 2 | 434900 2 |
| Ocelový dotyk Typ 18/3 | 434900 18/3 |
| Ocelový dotyk Typ 29/10 | 434900 29/10 |
| Ocelový dotyk Typ 18/5 | 434900 18/5 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm | 434920 100 |
| Ocelový dotyk Typ 11/30 | 434900 11/30 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/4 | 434910 18/4 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm | 434920 80 |
| Ocelový dotyk Typ 14 | 434900 14 |
| Ocelový dotyk Typ 11/15 | 434900 11/15 |
| Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm | 434918 25 |
| Sklíčko úchylkoměru Typ 40 | 432010 40 |
| Ocelový dotyk Typ 11/20 | 434900 11/20 |
| Ocelový dotyk Typ 11 | 434900 11 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm | 434920 30 |
| Ocelový dotyk Typ 14/15 | 434900 14/15 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm | 434920 20 |
| Ocelový dotyk Typ 18/1 | 434900 18/1 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/3 | 434910 18/3 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm | 434920 50 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 2 | 434910 2 |
| Ocelový dotyk Typ 10 | 434900 10 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm | 434920 90 |

| | |
|--|--------------|
| Ocelový dotyk Typ 18/4 | 434900 18/4 |
| Ocelový dotyk Typ 11/25 | 434900 11/25 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/5 | 434910 18/5 |
| Vnější kroužek pro úchylkoměr Typ 40 | 432020 40 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 10 | 434910 10 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 16 | 434910 16 |
| Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm | 434917 50 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 14 | 434910 14 |
| Ocelový dotyk Typ 30/10 | 434900 30/10 |
| Ocelový dotyk Typ 24 | 434900 24 |
| Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm | 434920 70 |
| Ocelový dotyk Typ 11/35 | 434900 11/35 |
| Ocelový dotyk Typ 39 | 434900 39 |
| Výkyvný dotyk | 434912 |
| Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 40 mm | 434835 40 |
| Ocelový dotyk Typ 12 | 434900 12 |
| Tvrdokovový dotyk Typ 18/1 | 434910 18/1 |
| Ocelový dotyk Typ 20 | 434900 20 |